


KemTab Advance

Obj.č.: 510 845



Oblast použití

- Řezání plazmou do 300 ampérů (krátkodobě do 400 A)
- Pro řezání autogenem, plechy do 150 mm tloušťky

Přednosti

- Lepší kvalita řezání a nižší opotřebení díky inovativnímu tvaru místa pro položení materiálu (easyFRAME)
- Žádné externí náklady při vlastní výrobě svařovaných částí díky zasouvací konstrukci podkladové plochy pro položení materiálu (easyFRAME)
- Není potřebné čištění nebo údržba rámu podkladové plochy pro položení materiálu, protože je možná jeho jednoduchá výměna (easyFRAME)
- Úspora nákladů na energii z důvodu nízkého objemu odsávání díky individuálnímu řízení odsávacích klapek použitého segmentu
- Žádný mechanický vliv na řezací zařízení při bezdotykovém elektronicky-pneumatickém řízení odsávacích klapek
- Úspora času a nákladů na čištění stolu díky velkým vanám na nečistoty a tím pádem větším časovým intervalům mezi čištěním
- Flexibilní dimenzování velikosti stolu díky modulární konstrukci (délka, šířka)

Charakteristika

- Nízký objem odsávání
- Svařená nebo zasouvací podkladová plocha pro položení materiálu (easyFRAME)
- Velké vany na nečistoty
- Různé možnosti pneumatického řízení odsávacích klapek v jednotlivých částech stolu
- Modulární konstrukce

Technické údaje

Základní údaje	
Šířka tabulky (Řezací podložka)	1.100 mm, 1.600 mm, 2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm
Výška stolu	700 mm
Odstup segmentů	515 mm